

取扱説明書

JOINT T-type

連結パーツ T型

DR□-615

部品一覧

連結パーツ T型 ×2



皿タッピングねじ ×8
(Φ3.5×16)



+ドライバーを
ご用意ください。


⚠️ 取り付け上の注意事項

- この商品は市販の木製丸棒φ30mmのみ対応しています。
- 曲がりの少ない木材を使用してください。


取り付け方法

片側のみ固定する場合

- 01 取り付けたい位置に連結パーツを置き、えんぴつ等で印をつけます。




- 02 裏面にある両面テープの剥離フィルムをはがします。印に合わせて連結パーツを仮固定し、付属のねじで2箇所固定します。



注：電動ドライバーを使用する場合は、ねじを空回りさせないよう締め過ぎに注意してください。

- 03 丸棒を差し込み、付属のねじで2箇所固定します。



⚠️ 使用上の注意事項


- この商品は屋内用です。●直射日光の当たる所、高温となる所、浴室のような湿度の高い所では使用しないでください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのある物を掛けないでください。
- よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤（ベンジン、シンナー等）の付着は変質劣化の原因になります。直ちに取除いてください。
- 製品には塗装をしないでください。
- 破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、直ちに使用をやめください。
- 天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。
- 日本国外に持ち出された商品は、補償の対象外となります。

使用荷重


- 丸棒を片側のみ固定する場合 3kgまで。丸棒の長さは200mm以内としてください。
- 丸棒の両端を固定する場合、一本あたり10kgまで。丸棒の長さは、910mm以内としてください。事故や破損の原因となります。
- 使用荷重は実験値です。設置場所や使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

両端を固定する場合


- 01 支柱の内寸より7mm短い丸棒を用意してください。




- 02 丸棒を差し込み、付属のねじで2箇所固定します。ねじれないように向きをそろえて、もう一方も同様に固定します。



- 03 取り付けたい高さを決めて、支柱となる丸棒にえんぴつ等で印をつけます。




- 04 裏面にある両面テープの剥離フィルムをはがします。印に合わせて連結パーツを仮固定し、付属のねじで2箇所固定します。



《突っ張って使用する場合》

別売りの「ADJUSTER (突っぱりキャップ)」を上下に取り付けます。ねじれに注意しながら支柱を突っ張ります。



※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。



平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00 (土・日・祝日は除く)
www.heianshindo.co.jp